

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电源轨适配器(ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER)，2位，可与MINI和MACX Analog模块配合使用，从而通过通用的电源轨UPR-03和UPR-05供电。



商业数据

订货号	1136500
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	DK111Z
产品关键代码	DK111Z
GTIN	4063151072902
单件重量 (含包装)	4.12 g
单件重量 (不含包装)	4 g
原产地	CN

1136500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1136500>

技术数据

产品属性

产品类型	DIN 导轨连接器
绝缘特性	
过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

额定电流	≤ 150 mA (输出)
工作电压范围	9.9 V DC ... 30 V DC
额定电压 U_N	24 V DC

连接数据

位数	2
----	---

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
表面特性	全镀金
接触件材料	CU合金

安装

安装类型	UPR-03和UPR-05电源导轨系统
------	---------------------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C (任何安装位置)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
允许湿度 (运行)	10 % ... 95 % (无冷凝)
冲击力 (运行)	15g (DIN EN 60068-2-27)
振动 (操作)	5g (DIN EN 60068-2-6)

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

相关产品的中国RoHS声明表, 请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品, 不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱)邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn