

Gants durables en nitrile bleu clair, pour une manipulation des aliments résistante aux produits chimiques.

- **Réduction des risques de contamination :** Les gants de manutention alimentaire AlphaTec® 37-520 résistants aux produits chimiques sont traités au chlore, ce qui réduit le risque de contamination des produits lors de la manipulation des aliments.
- **Confort élevé :** Grâce à leur flochage en coton, ces gants de protection absorbent mieux l'humidité et la transpiration, offrant ainsi un confort accru tout en facilitant l'enfilage et le retrait des gants.
- **Meilleure préhension :** les gants de sécurité AlphaTec® 37-520 sont également dotés d'une surface de préhension surélevée, améliorant les niveaux de préhension, pour une manipulation plus sûre.
- **Protection spécialisée :** En outre, ces gants en nitrile protègent contre les solvants potentiellement dangereux et les produits chimiques à base d'huile.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Industrie chimique

Applications

- Laiterie, fromagerie et fabrication des produits laitiers
- Transformation des fruits et légumes
- Transformation de la volaille
- Élaboration de plats préparés
- Industrie alimentaire



Anciennement connu comme : VersaTouch® 37-520

Principales propriétés

- **Surface chlorée** : risque moindre de contamination du produit
- **Flocage coton** : pour des gants de sécurité confortables et plus absorbants
- **Motif de prise en main surélevé** : améliore la prise en main, pour une manipulation plus confiante

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Dibutylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance

CE 0493



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 37-520	Coating Material: Nitrile	7, 8, 9, 10, 11	345 / 13.6	Bleu	• 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.