


Répartiteur

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	2

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)

Données mécaniques

Poids	[g]	88,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	85,4 x 30 x 23,7
Matières		boîtier: PBT GF20

Répartiteur

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M8

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires


Accessoires en option	Adaptateur pour rail DIN: E73006
	Bouchon: M8, E73005

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement





Répartiteur

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M8; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

