

Câble HDMI 2.0 de 1,5m avec Ethernet Certifié Premium, Haute Débit UHD 4K 60Hz HDR Durable, Cordon HDMI Mâle vers Mâle M/M Robuste avec Fibre d'Aramide, TPE, Moniteurs, Téléviseurs et Écrans Ultra HD

Nº de produit: RHDM150CMP



Ce Câble HDMI Haut débit avec Ethernet résiste aux exigences quotidiennes de connexion de vos appareils HDMI. Testé pour endurer l'usure et la déchirure rigoureuses, ce câble robuste est un incontournable aussi bien pour les applications professionnelles que grand public.

#### Conçu pour une Utilisation Quotidienne

Le câble certifié HDMI Premium est renforcé en fibre d'aramide qui le protège du stress des courbures fréquentes. Cela permet également au câble de fléchir sans se sur-étirer ou endommager le noyau du câble.

#### Caractéristiques Clés du Câble

La fibre d'aramide ajoute de la résistance et de la durabilité au câble

Les conducteurs isolés réduisent le frottement, offrent plus de flexibilité

Protection EMI avec feuille d'aluminium-mylar et blindage tressé

La gaine en TPE est plus flexible qu'un câble PVC standard

#### Relief de Tension Flexible

Le câble est conçu pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage de soulagement de tension extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de flexion à un angle de 180°.

Caractéristiques Clés du ConnecteurLe connecteur HDMI plaqué or avec blindage métallique protège la

carte de circuit imprimé des interférences électromagnétiques et renforce le point de connexion

Le soulagement de tension est testé pour supporter plus de 10 000 cycles de flexion à un angle de 180°

Prise en charge de toutes les spécifications HDMI 2.0, ce câble certifié HDMI Premium prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz avec une bande passante allant jusqu'à 18 Gbps. Le câble HDMI prend également en charge la technologie HDR pour un rapport de contraste plus élevé et des couleurs vives offrant une expérience visuelle enrichie et agréable.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : HDMI 2.0 de 1,5m Premium avec Ethernet, 4K 60Hz (jusqu'à 4096x2160p), bande passante de 18Gbps, HDR10 pour un rapport de contraste élevé, audio multi-flux 32 canaux (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos), échantillonnage de 1536Hz
- **DURABLE** : Fibre aramide pour une résistance à la traction et une durabilité élevées; Testé jusqu'à 10000+ cycles de flexion à un angle de 180° et 5000+ insertions; Feuille Al-Mylar avec tresse fournit un blindage EMI assurant l'intégrité du signal
- **CÂBLE FLEXIBLE** : La gaine TPE longue durée et la décharge de traction absorbent le stress des courbures fréquentes, protégeant l'âme du cordon HDMI UHD 34AWG; Le TPE est non toxique, sans halogène et certifié RoHS pour une durabilité environnementale
- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison/bureau/voyages, fonctionne avec le PC/ordinateur fixe/station de travail; Connectez une TV/écran/une barre de son; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatible avec HDMI 2.0 UHD/1080p Full HD/versions précédentes de HDMI
- **CARACTÉRISTIQUE** : 1,5 mètre; Noir; HDMI 2.0; HDMI mâle à mâle; 34 AWG; Renforcement : Fibre aramide; Gaine : TPE; blindage EMI; canal de retour audio (ARC), HDCP 2.2, CEC, colorimétrie BT.2020; Soutenu à vie

---

### Matériel

Politique de garantie      Lifetime

Active or Passive      Passif

**Adapter**

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de câble Câble en cuivre passif

**Performance**

Video Revision HDMI 2.0

Vitesse max. de transfert de données 18 Gbit/s

Résolutions numériques max. 4K 60 Hz

Spécifications audio Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz

**Connecteur(s)**

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

1 - HDMI (19 broches)

**Conditions environnementales**

Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de stockage 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Humidité 0 - 85% HR

**Caractéristiques physiques**

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 34 AWG

Type de boîtier Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

---

Longueur de câble	4.9 ft [1.5 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.5 mm]
Longueur du produit	5.0 ft [1.5 m]
Largeur du produit	0.7 in [1.7 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [5.0 mm]
Poids du produit	1.3 oz [38.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.3 in [7.0 mm]
Poids brut	1.9 oz [55.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 1,5 m

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

