

# PAI-ST 35/1000MM - 测试适配器

3029994

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029994>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



测试适配器，位数: 1，颜色: 红色

## 产品描述

测试头，带塑封电缆，1米长

## 商业数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 订货号         | 3029994          |
| 包装单位        | 20 pc            |
| 最小订货量       | 20 pc            |
| 销售关键代码      | BE2Z3X           |
| 产品关键代码      | BE2Z3X           |
| 目录页面        | 页码134 (C-1-2019) |
| GTIN        | 4046356662239    |
| 单件重量 (含包装)  | 37.075 g         |
| 单件重量 (不含包装) | 37.075 g         |
| 原产地         | PL               |

技术数据

产品属性

|      |      |
|------|------|
| 产品类型 | 测试插座 |
| 位数   | 1    |

电气特性

|                    |      |
|--------------------|------|
| 额定电流I <sub>N</sub> | 24 A |
|--------------------|------|

连接数据

|         |             |
|---------|-------------|
| 连接方式    | 直插式连接       |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... |

尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 6.9 mm  |
| 高度 | 10.8 mm |
| 深度 | 56.9 mm |

材料规格

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 颜色                      | 红色 (RAL 3001) |
| 标识材料                    | PA            |
| 绝缘材料                    | PA            |
| 低温下的静态绝缘材料应用            | -60 °C        |
| 绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B） | 125 °C        |

环境和真实条件

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 环境条件        |                                                              |
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 允许湿度（运行）    | 20 % ... 90 %                                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                                |

# PAI-ST 35/1000MM - 测试适配器



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029994>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141148 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PAI-ST 35/1000MM - 测试适配器



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029994>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)