




Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 FCM FDA Hygienic Cleanable

Application		
Version	pour capteurs de température EL = 150 mm	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Données mécaniques		
Poids	[g]	197,5
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs		G 1/2 cône d'étanchéité Ø 6 mm
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur cône d'étanchéité
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		Ra < 0,6 µm
Longueur d'installation EL	[mm]	118
Longueur perçage BL	[mm]	187
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	