

Krympeslange 3:1 ferdig kuttet krympeslange i blisterpakker

- HIS-3 BAG

HIS-3 BAG benyttes som isolasjon og beskyttelse av kabler og ledninger.

Egenskaper og fordeler

- Tynnvegget og fleksibel krympeslange i tverrbundet polyolefin
- Krympeforhold 3:1
- Hendige små pakker med 10 stk. lengder a 200mm



HIS-3 BAG finnes i syv forskjellige farger og fire størrelser.

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+100°C
Lengdeendring etter krymping	-5% max.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 150
Brennbarhetsklasse	UL224 VW-1 (unntatt klar)
Sertifiseringer	SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 2 (klar), UL224 125 °C 600V VW-1



Krympeslange 3:1




TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Pakn.	Farge	Art.nr.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	200,0	10 stk.	Blå (BU)	308-30161
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 stk.	Brun (BN)	308-30163
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 stk.	Grå (GY)	308-30162
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	308-30165
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 stk.	Rød (RD)	308-30160
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 stk.	Sort (BK)	308-30151
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 stk.	Transp. (CL)	308-30164
HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	200,0	10 stk.	Blå (BU)	308-30312
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 stk.	Brun (BN)	308-30314
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 stk.	Grå (GY)	308-30313
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	308-30316
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 stk.	Rød (RD)	308-30311
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 stk.	Sort (BK)	308-30310
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 stk.	Transp. (CL)	308-30315

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Krympeslange 3:1 ferdig kuttet krympeslange i blisterpakker

- HIS-3 BAG



Krympeslange 3:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Pakn.	Farge	Art.nr.
HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	200,0	10 stk.	Blå (BU)	308-30612
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 stk.	Brun (BN)	308-30614
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 stk.	Grå (GY)	308-30613
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 stk.	Rød (RD)	308-30611
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 stk.	Sort (BK)	308-30610
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 stk.	Transp. (CL)	308-30615
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	200,0	10 stk.	Blå (BU)	308-31212
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 stk.	Brun (BN)	308-31214
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 stk.	Grå (GY)	308-31213
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 stk.	Rød (RD)	308-31211
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 stk.	Sort (BK)	308-31210
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 stk.	Transp. (CL)	308-31215
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	308-31217

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.