

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Modicon Unmanaged Switch - 6TX/2FX-SM

MCSESU083F2CS0

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Gamme de produit	Modicon
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet TCP/IP non managé
Concept	Transparent Ready
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 6 port(s) câble cuivre 100BASE-FX - 2 port(s) fibre optique
Nombre maximum de switchs en cascade	Illimité

### Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre Duplex SC fibre optique
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre Fibre optique monomode pour fibre optique
Distance maximale entre les appareils	100 m câble cuivre
Longueur de fibre optique	32,5 km 9/125 µm
Atténuation	0...16 dB (9/125 µm)
[Us] tension d'alimentation	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée	3,8 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 3 voies alimentation
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Marquage	CE = 3 cycles par minute RCM
Signalisation locale	pour alimentation puissance 2 LEDs (vert) pour vitesse des données (ETH LINK) 1 DEL par canal (jaune) pour état de liaison 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Largeur	45 mm
Hauteur	110 mm
Profondeur	88 mm
Poids du produit	0,235 kg

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP30
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 61010-2-201 EN/CEI 61131-2
Certifications du produit	CE UL RCM

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage 1	378,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,530 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACh

[Déclaration REACh](#)

## **Use Again**

### **Réemballer et réusiner**

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No

DEEE

 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles