




BBP12 CÍMKENYOMTATÓ

Nyomtatásra kész **3 lépésben**



1 Hordozóanyag behelyezése



2 Kalibrálás a színes LCD-kijelzőn keresztül

Auto Calibration	>
Manual Setup	>
Threshold Detect	Auto
Maximum Length	254 mm
Back	Select



3 Nyomtatás

Tucatnyi jó ok szól a belépőszintű, kompakt BBP12 asztali címkennyomtató választása mellett:

- 1** Kompakt méret, bármilyen íróasztalon elfér
- 2** Hálózati munkát biztosító alapértelmezett Ethernet-kapcsolat
- 3** Használat önálló üzemmódban, bármilyen univerzális USB 2.0 billentyűzettel
- 4** Egyszerűen kezelhető színes LCD-kijelző és intuitív szoftveres kezelőfelület, a használatot külön nem kell tanítani
- 5** Egyszerű kalibráló menü 3-lépéses nyomtatással
- 6** Nyomtatás azonosító címkék széles körére 6 mm és 112 mm közötti szélességben
- 7** A képek és vonalkódok kisméretű címkéken is precíz elhelyezését biztosító standard 300 dpi-s nyomtatási minőség
- 8** Akár 100 mm/másodperces nyomtatási sebesség a nagyteljesítményű 32 bites processzornak és a kibővített memóriának köszönhetően
- 9** A nyomtató támogatja az ágazati szabvány Zebra® és Eltron® programozási nyelveket
- 10** Idő és dátum nyomtatása a címkékre a „Valós idejű óra funkcióval”
- 11** A piacon a legjobb ár/érték arány a kis volumenű nyomtatásnál
- 12** Ingyenes letetkereslő tartozékkal a nagyobb címketekercsekre való nyomtatáshoz

Nyomtató



Cikkszám	Rendelési sz.	Leírás
322908	BBP12-EU-U-C-BWS	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – EU vágókkal, letekerrelővel és Brady Workstation Suite** alkalmazással
195966	BBP12-EU-U-CUTTER	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – EU vágókkal és letekerrelővel*
195566	BBP12-EU-UNWINDER	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – EU letekerrelővel*
322905	BBP12-EU-U-BWS	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – EU letekerrelővel és Brady Workstation Suite** alkalmazással
322909	BBP12-UK-U-C-BWS	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – UK vágókkal, letekerrelővel és Brady Workstation Suite** alkalmazással
195967	BBP12-UK-U-CUTTER	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – UK vágókkal és letekerrelővel*
195567	BBP12-UK-UNWINDER	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – UK letekerrelővel*
322906	BBP12-UK-U-BWS	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – UK letekerrelővel és Brady Workstation Suite** alkalmazással
322910	BBP12-US-U-C-BWS	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – US vágókkal, letekerrelővel és Brady Workstation Suite** alkalmazással
195968	BBP12-US-U-CUTTER	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – US vágókkal és letekerrelővel*
195568	BBP12-US-UNWINDER	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – US letekerrelővel*
322907	BBP12-US-U-BWS	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – US letekerrelővel és Brady Workstation Suite** alkalmazással



* BRADY WORKSTATION BASIC DESIGN:

Az ingyenes Brady Workstation Basic Design szoftvercsomaggal szállítjuk, amely alapvető alkalmazásokat és funkciókat tartalmaz a címkek létrehozásához.

** BRADY WORKSTATION ADVANCED SUITE:

Termék- és vezetékezonosító, Biztonsági és létesítmény-azonosító vagy laboratóriumi azonosítás, amely lehetővé teszi a címkek és jelzések széles választékának egyszerű létrehozását.

Nyomtatókészletek

Cikkszám	Rendelési sz.	Leírás
198588	BBP12-DATA Kit-EU	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – Adatkommunikációs készlet – EU + BWS Suite
198589	BBP12-DATA Kit-UK	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – Adatkommunikációs készlet – UK + BWS Suite
198590	BBP12-DATA Kit-US	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – Adatkommunikációs készlet – US + BWS Suite
198591	BBP12-ELEC Kit-EU	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – Elektromos készlet – EU + BWS Suite
198592	BBP12-ELEC Kit-UK	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – Elektromos készlet – UK + BWS Suite
198593	BBP12-ELEC Kit-US	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – Elektromos készlet – US + BWS Suite
198596	BBP12-LAB Kit-EU	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – Laboratóriumi készlet – EU + BWS Suite
198597	BBP12-LAB Kit-UK	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – Laboratóriumi készlet – UK + BWS Suite
198598	BBP12-LAB Kit-US	BBP12 címkenyomtató 300 dpi – Laboratóriumi készlet – US + BWS Suite

Adatkommunikációs készletek: Ez a BBP12 címkenyomtató kartondobozban kerül kiszállításra. Az egységhez mellékelve van letekerrelő, USB-kábel, tápkábel, termék CD, Gyors kezelői útmutató, Brady Workstation Suite BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65 MM x 70 M/O, R-7950 65 MM x 70 M/O, R6000HF 110 MM x 70 M/O

Elektromos készletek: Ez a BBP12 címkenyomtató kartondobozban kerül kiszállításra. Az egységhez mellékelve van letekerrelő, USB-kábel, tápkábel, termék CD, Gyors kezelői útmutató, Brady Workstation Suite THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65 MM x 70 M/O, R-7950 110 MM x 70 M/O, R-6600 102 MM x 74 M/O

Laboratóriumi készletek: Ez a BBP12 címkenyomtató kartondobozban kerül kiszállításra. Az egységhez mellékelve van letekerrelő, USB-kábel, tápkábel, termék CD, Gyors kezelői útmutató, Brady Workstation Suite THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35 mm x 70 M/O, R6400 65 mm x 70 M/O, R4900 65 mm x 70 M/O

Tartozék



Cikkszám	Rendelési sz.	Leírás
361064	BBP12/BBP11-PLnPR	Lehúzóható

Specifikációk

Nyomtató	
Tömeg	2,50 kg
Méretek	Méret – Mélység: 258 mm Méret – Magasság: 173 mm Méret – Szélesség: 202 mm
Max. nyomtatási szélesség	105,60 mm
Működési üzemmód	Önálló, külső billentyűzettel és perifériával
Nyomtatási felbontás	300 dpi

Kijelző	
Kijelző típusa	Színes LCD-kijelző

Használható anyagok	
Anyagok	Nejlonszövet, papír, poliszter, polietilén, poliimid, poliolefin (hőszugorcsövek), poli-propilén, termoplasztikus poliéter-poliuretán, vinil, vinilszövet, kültéri vinil, önlelő vinil

Vonalkódok	
Vonalkód típusa	2D és 1D (lineáris)

Szoftver és csatlakoztatathóság	
Csatlakoztatathóság	Soros, USB 2.0, Ethernet
Szoftverkompatibilitás	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft, Windows® alapú illesztőprogram más gyártótól származó szoftverekhez

Megfelelőség	
Jóváhagyások/Megfelelőség	UL; cUL; CE; RoHS; EAC

