

Han 3 EMC Base Surface 1 Lever M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 62 003 1250
规格	Han 3 EMC Base Surface 1 Lever M20
浩亭电子目录	https://harting.com/19620031250

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] EMC
上壳/底座类型	表面安装底座
上壳/底座介绍	底部开口

版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M20
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于更高EMC要求的上壳/底座
包装内容	请单独订购密封螺钉。

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP44
	IP65 带密封螺栓
	IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

表面 (上壳/底座)	未涂装
颜色 (上壳/底座)	未上漆
材料(密封件)	PTFE
材料 (锁扣)	钢
表面(锁扣)	镀锌
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(a) / 6(a)-I : 铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素, 镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素, 含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中, 含铅量高达 0.2%
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

认证	CE DNV GL
----	--------------

商业数据

包装尺寸	10
净重	77 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140132306
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466