

## har-port RJ45 Cat.6A; PFT



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 452 1560
规格	har-port RJ45 Cat.6A; PFT
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09454521560">https://harting.com/09454521560</a>

### 标识

类别	连接器
系列	har-port
原件	服务接口
规格	RJ45
特点	适用于所有 PoE 版本

### 版本

屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
连接方式	插座至插座
固定	可螺栓固定到盖板上

### 技术参数

传输特性	Cat. 6A E <sub>A</sub> 级, 到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s
环境温度	-25 ... +70 °C
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP20

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA)
颜色 (上壳/底座)	银

## 材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 规格和认证

规格	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证	DNV GL
PROFINET	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	23 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140060449
eCl@ss	27060304 电器绳索
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	43202222