

CARATTERISTICHE

- Acciaio INOX 316
- Raccordo a 150 lb
- Con estremità a vite conica BSPT
- Nipplo a cilindretto realizzato in tubo S/40
- Varie misure disponibili

Nipplo a cilindretto circolare in acciaio inox 1/2in R(T) maschio RS Pro X 1/2in R(T) maschio 2,36 poll

Codice RS: 499-3243



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Fornita da RS PRO, una serie di raccordi filettati in acciaio inox adatti per le applicazioni che richiedono un collegamento dei tubi sicuro e affidabile. Molto utilizzati nel settore idraulico permettono il passaggio di acqua e gas attraverso una struttura di tenuta stagna. Questi raccordi sono realizzati in robusto acciaio inox 316 e incorporano un nipplo a cilindretto per garantire un collegamento semplice e sicuro delle tubazioni. Tutti i modelli sono caratterizzati da affidabilità e qualità eccellenti.

Specifiche generali

Collegamento 1	1/2 poll. R maschio
Collegamento 2	1/2 poll. R maschio
Forma	Circolare
Tipo di raccordo	Nipplo a cilindretto
Dimensione filettatura 1	1/2in
Dimensione filettatura 2	1/2in
Genere di connessione 1	Maschio
Genere di connessione 2	Maschio
Standard filettatura 1	R
Filettatura standard 2	R
Materiale	Acciaio INOX 316
Applicazione	In tutta la casa (bagno, cucina, ecc.) qualsiasi edificio con acqua corrente, riscaldamento o gas; reti di scarico e sotterranee; navi e barche; motori per auto

Specifiche meccaniche

Lunghezza	2.36in
------------------	--------

