

Q-FSMA-KT - F-SMA连接器

1885994

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1885994>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

QUICKON-FSMA插头，适用聚合光纤，4部分



商业数据

订货号	1885994
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AIC
产品关键代码	AF7AIC
GTIN	4017918613815
单件重量（含包装）	17.7 g
单件重量（不含包装）	16.2 g
原产地	PL

Q-FSMA-KT - F-SMA连接器

1885994

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1885994>



技术数据

产品属性

产品类型	光纤插拔式连接器（电缆侧）
类型	FSMA
位数	1

电气特性

衰减	< 3 dB
----	--------

尺寸

机械特性

接点直径	3.1 mm
------	--------

材料规格

标识材料	EPDM (抗弯折保护套管)
	CuNi7Zn39MnPb3 (螺圈)

特性

衰减	< 3 dB
----	--------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C

安装

组装说明	用于聚合物光纤980 mym / 1000 mym
------	---------------------------


Q-FSMA-KT - F-SMA连接器

1885994


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1885994>



图纸



尺寸图



尺寸图

Q-FSMA-KT - F-SMA连接器

1885994

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1885994>



认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1885994>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Q-FSMA-KT - F-SMA连接器

1885994

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1885994>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Q-FSMA-KT - F-SMA连接器

1885994

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1885994>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	faa8e2d9-8a92-46dc-a17d-184fd0cdafd2

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn