

Barre d'alimentation pour broches compacte, 10 mm<sup>2</sup>, raccordement 1p/N AFDD 5SM6 + appareil compact unipolaire + interrupteur auxiliaire 0,5 pôle protégé contre les contacts directs découplable en pièce d'1 m



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de phases	1
Électricité	
Courant permanent / Valeur assignée	63 A
Circuit principal	
Tension d'emploi / Valeur assignée / max.	230 V
Pertinence	
<b>Compatibilité d'interaction</b>	
• appareils avec contact auxiliaire	Oui
• appareils avec neutre	Oui
Détails sur le produit	
Caractéristique produit / isolé électriquement	Oui
Nombre	
Nombre d'appareils / convenant au montage rapporté	24

## Liens

Type du raccordement électrique	Broche mâle
---------------------------------	-------------

## Conception mécanique

Cote modulaire	2,5 mm
Hauteur	13 mm
Longueur	1 035,9 mm
Poids net	392 g

## Certificats

### Declaration of Conformity



EG-Konf.

## Autres informations

### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3780-0>

### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3780-0>

### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3780-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3780-0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



5ST3780-0

