



Servante série 30N 6 tiroirs rouge + composition mécanique XXL 302 outils en modules mousse

CPP-302MM

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:08





DESCRIPTION

Servante série 30N 6 tiroirs rouge + composition mécanique XXL 302 outils en modules mousse

Composition de 302 outils en module mousse pour servante de série 41 ou autres.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	SERVANTE 30N - 6 TIR. ROUGE - PLATEAU ACIER GALVA - 302 OUT.
Référence commerciale	CPP-302MM
Poids (kg)	90

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:08



Garantie

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> [En savoir plus](#)

Composition



x 1

Servante série 30N 6 tiroirs
SERVI-630N



x 1

COMPOSITION SERRAGE - MODULE MOUSSE 3/3
CP-138PM



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex
E-900J10
Ref : E-900J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx®
E-910J10
Ref : E-910J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx
E-920J10
Ref : E-920J10



x 1

Poignée 3/8" coulissante
J-120
Ref : J-120



x 1

Cliquet chantier 3/8" à inversion par levier
J-157B
Ref : J-157B



x 2

Rallonges 3/8" droites
J-2...
Ref : J-208 - J-210



x 1

Cardan 3/8"
J-240
Ref : J-240



x 17

Douilles courtes 3/8" 6 pans en mm
JH-...
Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:08



	x 2	Douilles longues 3/8" 6 pans en mm JHL-... Ref : 16 - 21
	x 5	Douilles 3/8" pour empreinte Torx® JTX-... Ref : 10 - 11 - 12 - 14 - 16
	x 15	Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm R-...Douilles_1/4_MM Ref : 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
	x 1	Poignée 1/4" coulissante R-120 Ref : R-120
	x 1	Cliquet 1/4" chantier R-157B Ref : R-157B
	x 2	Rallonges 1/4" droites R-21... Ref : R-210 - R-211
	x 1	Rallonge 1/4" flexible R-220 Ref : R-220
	x 1	Rallonge 1/4" emmanchée R-225 Ref : R-225
	x 1	Cardan 1/4" R-240 Ref : R-240
	x 1	Douille porte-embouts 1/4" RD-1 Ref : RD-1
	x 6	Douilles tournevis 1/4 monobloc pour vis 6 pans creux RS-... Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
	x 1	Jeux de 6 douilles tournevis 1/4" pour vis six pans creux sur rack de rangement RS-J6R Ref : RS-J6R
	x 1	Jeu de 8 douilles tournevis 1/4" empreinte Torx® sur rack de rangement RT-J8R Ref : RT-J8R
	x 5	Douilles 1/4" pour empreinte Torx® RTX-... Ref : 4 - 5 - 6 - 7 - 8

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:08



	x 1	Poignée de serrage coulissante 1/2" S-120 Ref : S-120
	x 1	Cliquet chantier 1/2" à inversion par levier S-157B Ref : S-157B
	x 1	Rallonges 1/2" droites S-2... Ref : S-215
	x 1	Cardan 1/2" S-240 Ref : S-240
	x 18	Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm SH-... Ref : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
	x 5	Douilles longues 1/2" 12 pans en mm SL-...Douilles_MM Ref : 14 - 15 - 17 - 19 - 22
	x 3	Douilles 1/2" pour empreinte Torx® STX-... Ref : 18 - 20 - 24



x 1

MODULE MOUSSE 3/3 DE 12 PINCES
CP-12MM

	x 1	Pinces universelles chromées polies avec ressort d'ouverture 204-R...G Ref : 204-R18G
	x 1	Pinces coupantes diagonales mécanicien avec ressort chromées polies 232-R...G Ref : 232-R18G
	x 1	Pinces à bec demi-rond droit chromées polies 237-...G Ref : 237-20G
	x 1	Pince à bec demi-rond coudé avec ressort chromée polie 239-R20G
	x 1	Pinces pour circlips extérieur à becs droits chromées mates 195-...A Ref : 195-17A
	x 1	Pinces pour circlips extérieur becs coudés 90° chromées mates 196-...A Ref : 196-17A

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:08





x 1

	x 1	Pincers circlips intérieur à becs droits finition brunie 190-...A Ref : 190-17A
	x 1	Pince pour circlips intérieur à becs coudés 90° chromées mates 191-...A Ref : 191-17A
	x 1	Pince-étau grande capacité 212-25
	x 1	Pince à sertir 241-42
	x 1	Pince multiprise à branches superposées chromée polie 209-25B
	x 1	Tenaille de mécanicien 229-... Ref : 229-25

MODULE 3/3 88 TOURNEVIS ET CLES MALES
CP-88MM

	x 1	Tournevis flexibles spécial colliers 23-... Ref : 7 mm
	x 1	Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique T-PE
	x 9	Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique en mm 67-AR9A Ref : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
	x 9	Râtelier de 9 clés mâles courtes Torx® 66-R9A Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	x 9	Tournevis S1 Torx® lame ronde T-...X Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	x 2	Tournevis contrôleur 268-... Ref : 6-24V et 100-500V
	x 3	Tournevis électricien fente isolés 1000 volts ZTC-...E Ref : N°2 - N°3 - N°4

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:08



	x 2	Tournevis Phillips isolés 1000 volts ZTC-...P Ref : N°1 - N°2
	x 1	Tournevis S1 Fente électricien lame ronde T-...E Ref : 4x100 mm
	x 3	Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde T-...M Ref : 5,5x100 - 6,5x100 - 8x150 mm
	x 3	Tournevis S1 Phillips® lame ronde T-...P Ref : N°1 - N°2 - N°3
	x 1	Tournevis S1 Phillips® tom pouce lame ronde T-...P_Tom_pouce Ref : N°2
	x 1	Tournevis S1 Fente électricien tom pouce lame ronde T-...E_Tom_pouce Ref : 6,5x35 mm
	x 30	Coffret d'embouts de vissage 31 pièces E900-J30B



x 1

MODULE 3/3 24 OUTILS A FRAPPER
CP-24MM

	x 1	Marteaux rivoir SAMSOPUS® manche trimatière 310-...TM Ref : 32 mm
	x 1	Massettes à embouts interchangeables 320-...D Ref : 32 mm
	x 1	Mesures courtes boîtier bi-matière UB-...N Ref : 2 m
	x 1	Pied à coulisse au 1/20ème de mm 710-P-8
	x 1	Pointe à tracer corps plastique 665-11
	x 6	Chasse-goupilles courts 7-C...A Ref : 1,9 - 2,9 - 3,9 - 4,9 - 5,9 - 7,9 mm

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:08



	x 1	Couteau rétractable alliage léger 378-7
	x 5	Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux 761-C-5
	x 1	Limes plates à main emmanchées LPM-...E Ref : 250 mm
	x 1	Limes rondes emmanchées LR-...-E Ref : 250 mm
	x 1	Limes demi-rondes emmanchées LDR-...-E Ref : 250 mm
	x 2	Burins à profil constant avec poignée confort 3-...-G Ref : 175 - 200 mm
	x 1	Pointeaux 8N-...A Ref : 8 mm



x 1

MODULE 3/3 DE 40 CLÉS MIXTES ET POLYGONALES
CP-40MM

	x 19	Clés mixtes en mm 50N-... Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
	x 9	Jeu de 9 clés mixtes en pouce / métrique à cliquet multi-empreintes 50-HCJ9 Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
	x 8	Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées en mm 105-J8D
	x 4	Clés polygonales Torx® 9T-... Ref : E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 mm

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:08

