


数据表
库存号106-5309
RS 磁场仪



特征:

- 在同一台测试仪中显示微特斯拉与毫高斯。
- 过载指示。
- 电池电量不足指示。
- 数据保持和最大值保持功能

规格:

- 显示屏: LCD 显示屏, 最大读数为 1999。
- 采样率: 每秒 2.5 次。
- 传感器: 单轴。
- 频率响应: 30Hz 至 300Hz。
- 测量范围: 200/2000 mG, 20/200 μ T。
- 精确度: 50Hz/60Hz 时为 $\pm (2.5\% \pm 6 \text{ 位})$ 。
- 电源: 1 节 9V NEDA 1604、IEC 6F22、JIS 006 P 电池。
- 电池寿命: 约 100 小时
- 尺寸: (长 x 宽 x 高): 130mm x 55mm x 38mm。
- 重量: 约 160g (带电池)
- 附件: 手册、9V 电池和便携包。