

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable tipo 304 A2 buena resistencia a la corrosión
- Reciclable
- No magnética

Tornillo de fijación M6 x 20mm hexagonal de acero inoxidable liso

Código RS: 520-138



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

La Marca de confianza RS Pro presenta estos tornillos de fijación hexagonales de acero inoxidable que son una solución muy versátil para aplicaciones de fijación. Se pueden ajustar con una llave inglesa o una llave toque con las puntas de vaso adecuadas, presentan un cabezal de fijación de fácil acceso que se puede manipular en varios ángulos. Están fabricados en acero inoxidable A2, lo que significa que tienen una excelente resistencia al desgaste e incluso se pueden utilizar de manera segura en aplicaciones de producción de alimentos.

Especificaciones

Tamaño de rosca	M6
Material	Acero inoxidable
Acabado	Sencillo
Tipo de tornillo	Tornillo de fijación
Forma de la cabeza	Hex.
Tipo de unidad	Hex.
Anticorrosivo	Sí
Aplicación	Construcción, reparaciones de máquinas, Mobiliario de exterior, proyectos de bricolaje

Especificaciones mecánicas

Longitud	20mm
Tipo de acero inoxidable	A2 304

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	RoHS
-------------------------------------	------



RS Part No.	Thread Size	Length
190175	M6	20mm
190181	M6	25mm
190197	M6	30mm
190232	M6	50mm
190260	M8	20mm
190276	M8	25mm
190282	M8	30mm
190305	M8	40mm
190327	M8	50mm
190333	M8	60mm
190361	M10	30mm
190383	M10	40mm
190412	M10	60mm
520138	M6	20mm
520144	M6	25mm
520150	M6	30mm
520201	M8	20mm