

Han Q 2/0-m-crimp HV



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 12 002 3052
规格	Han Q 2/0-m-crimp HV
浩亭电子目录	https://harting.com/09120023052

标识

类别	插芯
系列	Han [®] Q
标识	2/0 高电压
特点	带手指误触保护的插针

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
尺寸	3 A
针数	2
接地针	有
详细资料	请单独订购压接针。
包装内容	带热缩管

技术参数

导体截面积	1.5 ... 10 mm ²
额定电流	40 A
额定电压	830 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
额定电压符合CSA	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	10
净重	12.5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140016705
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

UNSPSC 24.0 39121522
