

# 操作器

45-  
2234.11H0.000

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2234.1...>

您的产品:

---



## 45-2234.11H0.000 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 29,5 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

### 操作

灯罩颜色:	绿色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
灯罩类型:	带前圈手柄
发光颜色:	绿色

### 机械特性

开关动作:	自锁
开关系统:	慢动开关元件

机械寿命: 500 000 次  
工作频率: Max. 1 800/h  
重量: 0.02 kg

#### 环境条件

正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K  
工作温度: - 25 °C ... + 70 °C  
储存温度: - 40 °C ... + 80 °C  
抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus  
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g  
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

#### 证书


**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant

#### 其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 平面的, 发光, 绿色, 塑料, 透明的, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁, IP66 , IP67 , IP69K, 绿色  
外壳颜色: 黑色  
外壳材质: 塑料  
产品属性: 推动解锁  
提示: 推动解锁  
接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

