

# 操作器

45-  
2N39.1010.000

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2N39.1...>

您的产品:

---



## 45-2N39.1010.000 操作器

### 正面

|        |           |
|--------|-----------|
| 正面尺寸:  | Ø 29,5 mm |
| 正面形式:  | 圆形        |
| 前挡圈颜色: | 黑色        |
| 前挡圈材质: | 塑料        |

### 安装

|       |           |
|-------|-----------|
| 设计:   | 凸起的       |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装      |

### 操作

|       |    |
|-------|----|
| 手柄颜色: | 黑色 |
| 手柄材质: | 塑料 |

### 机械特性

|       |          |
|-------|----------|
| 开关动作: | 自复位      |
| 机械寿命: | 1 百万次    |
| 工作频率: | 1 800/h  |
| 重量:   | 0.015 kg |

### 环境条件

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 正面IP等级: | IP66 , IP67 , IP69K |
|---------|---------------------|

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C  
储存温度: - 40 °C ... + 80 °C  
抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus  
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g  
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 证书

**REACH:** REACH compliant


**RoHS:** RoHS compliant

### 其他


简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 黑色, 圆形, 黑色, 塑料, 自复位, IP66 , IP67 , IP69K

外壳材质: 塑料

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

