

182655-1 ✓ 有效

AMP | AMP CPC

TE 内部编号 182655-1

Unscreened, Cable Clamp & Body, .453 in [11.5 mm] Cable Entry,  
Thermoplastic, Straight, Shell Size 17, AMP CPC

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [Connector Accessories](#) > [Connector Backshells](#) > [CPC Cable Clamps, Available in EMEA](#)



Connector Backshell Product Style: **Unscreened**

连接器尾盖和夹具附件类型: **线夹**

电缆入口直径: 11.5 mm [.453 in]

主要产品材料: **热塑塑料**

主体方向: **直式**

[所有 CPC Cable Clamps, Available in EMEA \(5\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

Connector Backshell Product Style	Unscreened
连接器尾盖和夹具附件类型	线夹

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

### 机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸	15/16-20
----------	----------

### 壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	圆形

### 尺寸

电缆入口直径	11.5 mm [.453 in]
--------	-------------------

## 操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	17
------------	----

## 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

## 包装特性

封装数量	100
封装方法	单独

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMP CPC



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[17 SIZE CPC STD CLAMP](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_182655-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_182655-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_182655-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 产品环境合规性

[MD\\_182655-1\\_0130201750\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_182655-1\\_0130201750\\_dmtec](#)

英文版本