

CISEAUX DE SÉCURITÉ SECUPLUS 567 MDP

COMMANDEZ
MAINTENANT !

Référence	567001.00
Dimensions en mm	212 x 11 x 74 mm
Poids du ciseaux	72,3 g
Matière de base	Plastique métal détectable



SÉCURITÉ
SPÉCIALE

**Longueur du tranchant
de 85 mm**
pour toutes les matières
à couper courantes (dans
les secteurs sensibles)


Affûtage spécial des lames
pour une protection
optimale de l'utilisateur

**Lames en acier
inoxydable**
pour une longue
durée de vie

Vis de haute qualité
pour une connexion stable

Passage ajusté pour le pouce
pour une prise en main sûre

**Manche robuste et ergonomique
compris en plastique identifiable
au détecteur de métaux**
pour une meilleure détection



THE SAFER WAY TO CUT.


martor

MARTOR CISEAUX DE SÉCURITÉ SECUPLUS 567 MDP

TECHNIQUE DE SÉCURITÉ



SECUPPLUS
= Sécurité spéciale



Affutage spécial de sécurité

Les tranchants ne sont pas affûtés en biais, mais de manière droite. Ce qui signifie : pas de danger pour vos doigts. C'est pourquoi nos ciseaux de sécurité portent le nom SECUPPLUS = sécurité spéciale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Particulièrement ergonomique



Longueur du tranchant (85 mm)



Pour droitiers et gauchers



Pour les sollicitations extrêmes



Inoxydable



Gravure personnalisée possible



Pointes arrondies



Identifiable au détecteur de rayons X



Métal détectable

EXEMPLES D'UTILISATION



PRINCIPALES MATIÈRES À COUPER



Carton : jusqu'à 2 cannelures



Cerclage plastique



Bandes de films et de papiers



Textile



Fils, ficelles



Film étirable, thermorétractable



PVC

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Conditionnement	1 sur carte (10 ciseaux dans le suremballage)
Dimensions (carte)	250 x 13 x 110 mm
Poids (carte)	91,6 g
Code EAN (carte)	4002632805004
Dimensions du suremballage	115 x 128 x 260 mm
Poids du suremballage	998,0 g
Code EAN du suremballage	4002632855009