



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	12 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre	12 mm
D - Diamètre Extérieur	21 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle	26 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	23 mm
C1 - Hauteur de butée	9 mm
C2 - Position trou	6,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
Classe de précision	P0
Masse	0,042 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	6000000 mN
Ca - Capacité charge axiale dynamique	10300000 mN
C0r - Capacité charge statique	7700000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	15400000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	38400 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	55200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	20 mm
---	-------



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement

0,3 mm

