


特点

- 最高工作温度为 70°C
- 额定电压为 600V
- 单芯电缆设计
- 符合 BS6231 标准

RS PRO 绿色 / 黄色绞合 BR 三级电缆， 2.5 mm² CSA， 600 V， 28A， 100m

RS 库存号： 359-122



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

超值品牌 RS PRO 提供一系列高质量和超值三级电缆。这些三级电缆由优质退火铜导线制成，并采用 PVC (聚氯乙烯) 绝缘，是一种极佳的解决方案，适用于控制面板和其他类型的电气设备。

一般规格

类型	绞合 BR
三级	否
护套颜色	黄色 / 绿色
火灾行为	阻燃
应用	电气柜、工业电气安装、小型电子设备、继电器和仪表板、控制计量、电动机启动器

电气规格

额定电压	600V
额定电流	28A
导线材料	退火铜
绝缘材料	pvc
导线电阻	20°C Ω 时 7.41 Ω / 公里 (标称)

机械规格

长度	100m
横截面积	2.5mm ²
外径	4.2mm
美国线规	13
芯线束	7/0.67mm
绞线尺寸	0.67mm
绝缘壁厚	0.8mm
重量	33.3 kg/km (标称)

操作环境规格

最高工作温度

70°C

认证

合规性 / 认证

CSA , RoHS 合规性证书

符合标准

BS6231

