


Hinged frame HMC 10B f. 3 modules (A..C)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 210 0303
规格	Hinged frame HMC 10B f. 3 modules (A..C)
浩亨电子目录	https://harting.com/09142100303

标识

类别	附件
系列	Han-Modular®
附件种类	铰链式框架
附件介绍	HMC version 用于3个模块 A ... C
特点	PE 导体截面积 (电源侧) 4 ... 10 mm ² PE 导体截面积 (信号侧) 1 ... 2.5 mm ²

版本

尺寸	10 B
----	------

技术参数

剥线长度	8 ... 10 mm
拧紧力矩	0.8 Nm PE 螺钉 M3 1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH2
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥10,000
关于插拔次数的说明	与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数

材料特性

材料	压铸锌
RoHS	符合豁免标准



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

商业数据

包装尺寸	2
净重	56.35 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021518
eCl@ss	27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421