

STYLEA

5925UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385694

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	11 mm
Largeur de la roulette	54 mm
Dimension de platine	38 x 38 mm
Distance entre axe	28 x 28 mm
Diamètre des trous	4,4 mm
Diamètre d'encombrement	174 mm
Hauteur	84 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.183 kg
Rayon d'encombrement	87 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○