

CARACTERISTIQUES

- Structure en aluminium haut de gamme noire
- Corps antiroulis
- Commutateur caoutchouté tactique
- Tourner le projecteur pour le contrôle ponctuel
- Poignées ergonomiques
- Bracelet en nylon

Torche LED RS Pro 1 400 lm RS code commande : 176-6034



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La marque RS Pro d'excellent rapport qualité-prix est fournie avec une lampe de poche LED de haute qualité. Cette lampe de poche de haute qualité s'avère une excellente solution et s'ajoute à vos outils quotidiens grâce à sa structure en aluminium haut de gamme, à ses poignées ergonomiques et à sa lumière de 1 400 lumens.

Caractéristiques

Type de torche	Lampe de poche
Type de lampe	LED
Luminosité	1400lm
Gamme	200m
Type de faisceau	Point à projecteur
Modes de commutation	Haut 100 % marche/arrêt/moyen 40 % marche/arrêt Arrêt/10 % Faible MARCHE/ARRET/Flash activé / OFF/SOS/OFF
Couleur de la lumière	Blanc
Couleur	Noir
Matériau du boîtier	Aluminium
Anticorrosif	Non
Zone dangereuse	Non
Applications	Entretien automobile, soins de santé, bricolage à domicile et camping

Caractéristiques des

Paramètres	Mode élevé	Mode moyen	Mode faible/stroboscope	Flash marche/arrêt/SOS
Sortie lumineuse	1400lm	450lm	120lm	
Durée d'exécution	2,5 heures	6 heures	25 heures	4 heures
Distance du faisceau	200m	150m	70m	

Spécifications

Rechargeable	Non
Batteries.	6 piles alcalines AA
Indicateur de batterie	Non
Type de commutateur	Commutateur caoutchouté tactique

Spécifications mécaniques

Longueur	174mm
Largeur	51mm
Profondeur	51mm
Poids (avec piles)	436g

Catégorie de protection

Indice IP	IP67
------------------	------

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
Normes Met	Norme ANSI FL1

