

CARACTERÍSTICAS

- Acabado negro mate
- Pasador de acero
- Orificios de fijación avellanados de 6mm mm
- Resistente a la mayoría de sustancias químicas, aceites y grasa

Tornillo de bisagra de empalme de nylon RS Pro, 48mm x 48mm x 10,5mm mm

Código RS 702-6872



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto


Estas bisagras de termoplástico fabricadas de nylon son muy resistentes a Durable, óxido e impactos. Disponen de un pasador de acero inoxidable y tienen un acabado de color negro mate. Disponible en los siguientes tamaños:

Especificaciones generales

Material	Termoplástico de alta resistencia a impactos
Tipo de bisagras	Tope
Tipo de cierre	Oscilación libre
Método de fijación	Roscado
Mano	Sin Chiralidad
Acabado	Negro mate
Color	Negro
Aplicaciones	Ventanas plegables

Especificaciones mecánicas

Longitud	48mm
Anchura	48mm
Grosor	10.5mm
Tamaños de orificio de fijación	7mm



Part No.	A	B	C	D	E	F	Bore size (mm)
7027838	48	48	30	30	16	11	7
7027831	64	64	40	40	19	13	7