


U.I. Lapp GmbH	<b>Productinformatie</b>	
	<b>SKINTOP® ST-HF-M</b>	05.03.2014

SKINTOP® halogeenvrij  
 Maximale betrouwbaarheid  
 Extreem vlamvertragend volgens UL 94V-0  
 Volledig halogeenvrij (inclusief afdichtingsmateriaal)  
 Zelfdovend, druipt niet  
 Duurzame bescherming tegen trillingen



Goede chemische bestendigheid



Groot klembereik



Halogeenvrij



#### Info

Kabelwartel voor spoorwagtoepassingen - Brandveiligheid in spoorwagvoertuigen volgens DIN EN 45545-3:2013

#### Toepassing

In omgevingen waar de bescherming van personen en eigendommen prioriteit is  
 Openbare gebouwen  
 Ventilatiesystemen  
 Tunnelbouw  
 Metro en treinen

#### Uitvoering

Metrische schroefdraad volgens EN 50262

#### Opmerking


De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.


#### Technische data

Let op:	Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie tabel T21
Geleverde kleur:	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal:	Polyamide UL 94V-0 - halogeenvrij Afdichtring LSE 1 - halogeenvrij O-ring: LSE 1 - halogeenvrij
Testen:	Glow Wire test EN 60695-2-1 / 1 +960 ° C
Beschermingsklasse:	IP 68 - 5 bar
Temperatuurbereik:	-20 ° C tot +100 ° C

Product Management	Document: LAPP_PRO978BL.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

Artikelnummer	Artikelbenaming / grootte	Klembereik ØF (mm)	SW (mm)	Totale lengte/ C (mm)	Schroefdraadlengte/ D (mm)	Stuks / VE
SKINTOP® ST-HF-M						
53111407	ST-HF-M 12 x 1,5	4-5,5	15	30.0	8.0	100
53111417	ST-HF-M 16 x 1,5	4,5-9	19	34.0	8.0	100
53111427	ST-HF-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111437	ST-HF-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111447	ST-HF-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111457	ST-HF-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111467	ST-HF-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111477	ST-HF-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5

U.I. Lapp GmbH	Productinformatie	
	SKINTOP® ST-HF-M	05.03.2014



Product Management	Document: LAPP_PRO978BL.pdf	3 / 3
--------------------	-----------------------------	-------