

22515

Enduction vinyle par trempage sur support tricoté interlock



Huile



Applications légères

Doublure en tricot interlock léger, enduit de vinyle, offrant souplesse et confort.

- **Une commodité accrue :** Les gants de sécurité KSR® 22-515 sont dotés d'une manchette à enfiler qui permet de les enfiler et de les retirer facilement.
- **Meilleure prise en main :** L'enduction PVC de ces gants de travail durables assure une excellente préhension pour la manipulation d'objets petits et difficiles.
- **Confort et flexibilité accrus :** Fabriqués en coton, ces gants de protection offrent également aux utilisateurs une flexibilité et un confort accrus.



Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Assemblage final
- Inspection finale
- Assemblage et inspection de pièces

22515


Enduction vinyle par trempage sur support tricoté interlock

Principales propriétés

- Manchette à enfiler :** Facilité d'enfilage et de retrait
- Revêtu de PVC :** Excellente prise en main pour la manipulation d'objets petits et difficiles
- Doublure en coton :** Léger, souple et confortable

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



2121A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
KSR® 22-515	Finition: Enduction totale Matériau de l'enduction: PVC Matériau du support: Coton Modèle de manchette: Coupe française		7, 7.5, 8, 9, 10	241-360 mm/9.5-14.2 pouces	Jaune	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, México
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.