



位置开关 紧凑结构形式为 30 mm 宽 带连接导线 2 m 瞬动触头 1NO+1NC 带滚柱柱塞 旋转 90° 特殊客户规格

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	机械位置开关
产品类型名称	3SE5
应用适宜性 安全	是
综合技术数据	
产品功能 强行开启	是
绝缘电压 测定值	400 V
污染程度	3
抗冲击电压能力 测定值	4 kV
防护等级 IP	IP67
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	30g / 11 ms
机械式使用寿命（转换周期）典型	5 000 000
电气使用寿命（操作循环） AC-15 时 230 V时 典型	100 000
热电流	10 A
材料 外壳的 开关头的	不锈钢
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	B
作用原理	机械的
重复精度	0.05 mm
RoHS 指令（日期）	07/01/2006
最小驱动力 沿驱动方向	15 N
传感器的长度	70 mm
传感器宽度	30 mm
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +85 °C
• 存放期间	-25 ... +85 °C
对于粉尘的防爆保护类别	无
开关触点规格	机械的
工作频率 测定值	50 ... 60 Hz
常闭触点数量 用于辅助触点	1
常开触点数量 用于辅助触点	1
工作电流 AC-15 时	
• 125 V 时 测定值	6 A
• 230 V时 测定值	3 A

工作电流 DC-13 时	
• 125 V 时 测定值	0.55 A
• 230 V时 测定值	0.27 A
箱体	
外壳的制造类型	长方体
材料 外壳的	金属
涂层 外壳的	上漆的
壳体规格 符合标准	否
材料 电缆护套的	PVC
驱动头	
操作元件的结构形式	滚轮圆锥形顶杆
形状 开关头的	滚轮
开关转换功能的结构形式	强制常闭触点
换向原理	弹起式开关组件
开关触点数量 安全型	1
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	任意的
紧固类型	螺栓固定
接口/ 接线端子	
电气连接规格	导线 5 x 0.75mm ²
接口规格 用于安全保险的的通讯	无
通信/协议	
接口规格	无
认可 证书	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



CCC



UR

[KC](#)

General Product Ap- proval	other	Environment
-------------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SE5413-0CD23-1EA2>

Cax 在线发生器




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5413-0CD23-1EA2>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SE5413-0CD23-1EA2>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5413-0CD23-1EA2&lang=en



BU-BN
BK-BK/WH →

