

91 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel - USB A naar moederbord-headerkabel F/F

Productcode: USBPNLAFHD3



Met de USBPNLAFHD3 91 cm lange, op een paneel gemonteerde USB-kabel kunt u een goed beveiligde, gemakkelijk toegankelijke USB 2.0-poort toevoegen aan uw pc, een gemakkelijke oplossing voor het aansluiten van bootbare thumbdrives of authenticatiesleutels etc. op de moederbord USB-aansluiting.

De adapter heeft één mannelijke USB-header-connector en één vrouwelijke, op een paneel gemonteerde USB-A-poort en biedt een verlenging van 91 cm, waardoor u de kabel op de door u gewenste plaats in de systeembuizing kunt plaatsen.

De USBPNLAFHD3 wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg een vrouwelijke USB-A-poort toe aan de achterkant van uw pc

### Eigenschappen

- 1 vrouwtje USB-A-connector
- 1 op een USB-A-paneel gemonteerde vrouwelijke poort
- 91 cm lange kabel

---

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	IDC (5-polig, moederbord-header)

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-50% RV

---


Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	36.0 in [91.4 cm]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	1.5 in [38.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.0 mm]
Gewicht product	0.6 oz [17.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---



Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 oz [23.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	91 cm lange, op een paneel gemonteerde USB-kabel - USB A naar moederbord-headerkabel F/F
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

