

PSBJ 4/15/6 RD - 测试插头插片

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0303325>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头插片，位数: 1，颜色: 红色



优势

- 测试插座PSBJ...用于代替一般的桥接螺钉，在桥接端子组上提供电压网络测试接入点
- 测试插座的设计已符合电力行业中所会遇到的特殊情况

商业数据

订货号	0303325
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码586 (C-1-2019)
GTIN	4017918000431
单件重量 (含包装)	3.46 g
单件重量 (不含包装)	3.27 g
原产地	PL

PSBJ 4/15/6 RD - 测试插头插片

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0303325>



技术数据

产品属性


产品类型	测试插座
位数	1

连接数据

连接方式	螺钉连接
------	------

尺寸

尺寸图	
宽度	6 mm
高度	6 mm
引脚直径	4 mm



材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	黄铜
绝缘材料	PA
接触件材料	PE-LD , 镀银黄铜

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C


PSBJ 4/15/6 RD - 测试插头插片



0303325

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0303325>

图纸



PSBJ 4/15/6 RD - 测试插头插片



0303325

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0303325>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ 4/15/6 RD - 测试插头插片



0303325

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0303325>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn