


Identificatiebanden en -plaatjes

- Arrowtag

Voor het markeren van bekabeling, leidingwerk en andere objecten, in combinatie met Ovalgrip.


Hoofdkenmerken

- AT pijlvormig markeringsplaatje, vervaardigd uit polyamide
- monteren middels bundelband
- AT1: maximaal 7 tules HODS50
- AT2: maximaal 8 tules HODS85
- AT3: maximaal 14 tules HODS85
- voorbedrukte plaatjes op aanvraag leverbaar



Een hoogwaardige vorm van markeren voor bekabeling en leidingwerk.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +85 °C, met tussenpozen +105 °C (gedurende 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Markeringspijl AT1



Markeringsplaatje AT2



Markeringsplaatje AT3

TYPE	Langte (L)	Breedte (W)	Bandbreedte max. (G)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
AT1	62,5	4,7	7,4	100	naturel (NA)	151-41119
	62,5	4,7	7,4	100	zwart (BK)	151-41110
AT2	63,0	9,0	6,4	100	naturel (NA)	151-41219
	63,0	9,0	6,4	100	zwart (BK)	151-41210
AT3	100,0	9,0	6,4	100	naturel (NA)	151-41319
	100,0	9,0	6,4	100	zwart (BK)	151-41310

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

TYPE	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
T82R-RD	2	rood (RD)	500-50822
T82S-BK	2	zwart (BK)	500-50820

Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.