



Pushing Performance
Since 1945

DSUB SV MA SSDP STR 15P PL3 NUT M3



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 65 221 7701
规格	DSUB SV MA SSDP STR 15P PL3 NUT M3
浩亨电子目录	https://harting.com/09652217701

标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	标准
原件	连接器
插针端子介绍	冲压 直式

版本

接线方式	波峰焊接接线方式
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 2
连接方式	主板到子插件板 堆栈
针数	15
连接长度	3.7 mm
锁定类型	带螺纹的固定法兰 M3

技术参数

排间距	2.84 mm
针间距 (接线端)	2.74 mm
额定电流	6.5 A
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

接触电阻	≤10 mΩ
拧紧力矩	≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度	-55 ... +125 °C
插入力	≤50 N
拔出力	≥4.5 N ≤33 N
性能等级	3
插拔次数	≥50
测试电压U _{r.m.s.}	1 kV
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度	≥1.6 mm
安装高度	6.2 mm
Hot plugging	无

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 (PBTP) 外壳：镀钢
颜色(插芯)	黑色
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	DIN 41652
----	-----------

包装尺寸	100
净重	6.76 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140077577
eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器
ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469