

DELTA**3642ITP200P63 Conv**

EAN 4031582366402

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	94 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Diamètre du dôme	94 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm
Hauteur	250 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	3.446 kg
Rayon d'encombrement	155 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	600 kg
Capacité de charge statique	1200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions**Construction et montage**

DELTA

3642ITP200P63 Conv

EAN 4031582366402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

