



Rapid BNX50 – Cloueur à batterie 18V

Cloueur sans fil de haute qualité offrant une liberté de mouvement et des performances optimales. Le cloueur de finition BNX50 est la bonne alternative aux outils à gaz ou pneumatiques. Idéal pour les travaux de menuiserie de finition intérieure tels que la pose de panneaux, plinthes, encadrements de portes et fenêtres, lambris, etc...

Caractéristiques:

- Voyant LED intégré éclairant la zone de travail
- Profondeur de pénétration réglable
- Embout souple pour protéger la surface du matériau à fixer
- Mode de déclenchement simple ou par contact
- Clapet de désenraiment frontal
- Crochet de ceinture inclus
- Jusqu'à 600 coups par charge (batterie 2.5 Ah)
- Garantie 2 ans

Spécifications:

- Pour pointes gauge 18 Rapid No.8, de 20 à 50 mm
- Livrée en boîte carton (outil sans batterie) ou en coffret (incl. batterie et chargeur)



Sans câble. Sans limite. Une seule batterie suffit pour tous vos outils. La batterie Bosch POWER FOR ALL ALLIANCE offre la plus grande variété d'applications pour les utilisateurs à domicile sur le marché.



Description

BNX50 à batterie 18V

Emballage

Coffret EU
Boîte (Outil seul)

Art. No

5001498
5001501

EAN

4051661037597
4051661037627

Suremballage

3 pcs/carton
3 pcs/carton

RAPID SAS
1 route de Gérardmer, 88120 LE SYNDICAT, FRANCE
www.rapid.com

Rapid®
SVENSK EFFIXITY