



Afficher les détails du produit dans media

10.11.2025, 02:42:55 UTC

SCHAFFLER



## ARCANOL-MULTI3-1KG

Graisse pour roulements

ARCANOL-MULTI3

### Information technique

#### Votre alternative produit actuelle

Grease category	MP	Multi-purpose greases
Package size	1 KG	1 kg can

#### Données techniques

SO min	-30 °C	Température de fonctionnement, min.
SO max	120 °C	Température de fonctionnement, max.
SG	75 °C	Température limite supérieure continue
n · d M	500.000 mm/min	Valeur spécifique de vitesse de rotation
	Savon de lithium	Type d'épaississant
	huile minérale	Type d'huile de base
V 40	110 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +40 °C
V 100	12 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +100 °C
	3	Classe NLGI
	Graisse à usage multiple	Catégorie de graisse
ρ	0,95 kg/dm³	Densité
	Boîte 1 kg	Conteneur
≈m	1,084 kg	Poids