

CARACTERISTIQUES

- Un écran LCD rétroéclairé extrêmement visible
- Pistolet à souder ergonomique et à chauffage rapide
- Doté d'une mémoire de données intégrée qui stocke jusqu'à 3 températures fréquemment utilisées.
- Récupération rapide de la chaleur
- Mode de veille et d'éveil automatique
- Verrouillage du système
- Etalonnage de la pointe
- Sécurité ESD
- Boîtier robuste

Station de soudage RS Pro 60 W, 220 → 240 V.

RS code commande : 124-4132



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette station de soudage intelligente de la marque de confiance RS Pro est dotée d'un écran LCD pour la confiance et le contrôle dans votre application de soudage. La station est fournie avec un pistolet à souder qui est doté d'un élément chauffant en céramique d'alumine haut de gamme pour une récupération rapide de la chaleur. Il est également doté d'un cadran de contrôle de température facilement ajustable, garantissant que cette station de soudage intelligente hautes performances est fiable et facile à utiliser.

Caractéristiques

Type de fiche mâle	Type F - fiche mâle Schuko, type G - britannique 3 broches
Tâches prises en charge	Soudure
Mode veille automatique	Support
Applications	Ingénieurs, électriciens, métallurgistes, bijoutiers, inventeurs domestiques

Spécifications

Puissance	60W
Tension d'entrée	220 à 240
Puissance de sortie	60W
Nombre de sorties	2 (sortie fer et USB)
Type d'affichage	LCD

Spécifications mécaniques

Profondeur	180mm
Hauteur	106mm
Largeur	150mm
Poids	1.75kg
Chauffage	Élément chauffant en céramique d'alumine haut de gamme

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température de panne à souder	480 °C
Température d'utilisation maximale	480 °C
Température d'utilisation minimale	200 °C


Homologations

Conformité/certifications	Normes CE, ESD, RoHS
---------------------------	----------------------

**Soldering Tip: Conical**



G




F















Temperature adjust knob

Power Switch On

60 W Soldering iron



Replacement Accessories:

	Description	Type	Size	Tip Dimensions (mm)
7998973 	Soldering Tip, Chisel, 0.094 in/2.4 mm	Chisel	0.094" (2.4 mm)	
7998976 	Soldering Tip, Conical,	Conical	0.008" (0.2 mm)	
7998979 	Soldering Tip, Chisel, 0.047 in/1.2 mm	Chisel	0.047" (1.2 mm)	
7998982 	Soldering Tip, Chisel, 0.126 in/3.2 mm	Chisel	0.126" (3.2 mm)	
7998985 	Soldering Tip, Chisel, 0.031 in/0.8 mm	Chisel	0.031" (0.8 mm)	
7998989 	Soldering Tip, Sloped, 0.08 in/2 mm	Sloped	0.08" (2 mm)	

Stock Number	Description
771-9576	Soldering Iron Holder
136-8299	Solder Tip Cleaner
818-3207	Lead Free Tip Tinner