

## CARATTERISTICHE

- Durable e leggero
- Resistente alla corrosione
- Resistente a grassi e oli
- Buone proprietà di isolamento termico ed elettrico
- Resistente a un'ampia gamma di temperature

## RS Pro, testa cilindrica M3, scanalatura semplice in nylon 6mm

Codice RS: 527- 971



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

**DESCRIZIONE del**

Da RS PRO, una vite lavorata di alta qualità con testa cilindrica scanalata per facilitare il serraggio con un cacciavite a lama piatta. Questa vite lavorata è dotata di una filettatura metrica ed è realizzata in nylon di alta qualità che la rende robusta, leggera e resistente alla corrosione. Il nylon ha inoltre eccellenti proprietà di isolamento elettrico che rendono questa vite lavorata ideale per essere utilizzata in applicazioni elettroniche.

**Specifiche generali**

<b>Forma della testa</b>	Formaggio
<b>Tipo di trasmissione</b>	Slot
<b>Applicazioni</b>	Lavatrici, elettrodomestici, dispositivi portatili, elettronica e schede a circuito stampato, macchinari commerciali, parti per uso automobilistico

**Specifiche meccaniche**

<b>Dimensione filettatura (metrica)</b>	M3
<b>Lunghezza metrica</b>	6mm
<b>Materiale</b>	Nylon
<b>Fine</b>	Semplice
<b>Passo filettatura</b>	0.5mm



RS Stock No.	Thread Size	Length (L) (mm)
<a href="#">527-656</a>	M3 x 0.50	20
<a href="#">527-684</a>	M4 x 0.70	12
<a href="#">527-690</a>	M4 x 0.70	16
<a href="#">527-707</a>	M4 x 0.70	20
<a href="#">527-735</a>	M5 x 0.80	12
<a href="#">527-779</a>	M6 x 1.00	12
<a href="#">527-785</a>	M6 x 1.00	16
<a href="#">527-791</a>	M6 x 1.00	20
<a href="#">527-808</a>	M6 x 1.00	25
<a href="#">527-814</a>	M6 x 1.00	30
<a href="#">527-971</a>	M3 x 0.50	6
<a href="#">527-987</a>	M3 x 0.50	12
<a href="#">527-993</a>	M3 x 0.50	16

