

## CARACTERISTIQUES

- Conception légère mais durable
- Structure en acier
- Revêtement poudre blanc
- Pieds et marches en caoutchouc antidérapants garantissant la sécurité et la stabilité de l'utilisateur
- Idéal pour une utilisation dans une large gamme d'environnements

## Marches en acier à 2 voies de RS Pro, blanches

RS code commande : 669-3715



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Ces 2 marches compactes et légères de RS Pro sont la solution parfaite pour obtenir un boost de hauteur pour faciliter l'accès aux zones légèrement hors de portée. Les marches sont fabriquées en acier et incluent des pieds et des marches en caoutchouc antidérapants, fournissant une plateforme extrêmement durable, sûre et stable pour se tenir debout. La conception compacte rend les étapes idéales pour une utilisation à la maison et peuvent être stockées avec facilité, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans les zones à espace limité.

## Caractéristiques

<b>Nombre d'étapes</b>	2
<b>Matériau</b>	Caoutchouc, Acier
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Applications</b>	Maison, bureau, garage, atelier, salle de magasin

## Spécifications mécaniques

<b>Dimensions hors tout</b>	380 mm x 440 mm x 65 mm
<b>Hauteur totale</b>	380mm
<b>Largeur totale</b>	440mm
<b>Profondeur totale</b>	655mm
<b>Charge de travail</b>	150kg
<b>Distance entre les relevés</b>	180mm

<b>Dimensions de la plate-forme</b>	
<b>Largeur de bande Top</b>	380mm
<b>Profondeur de bande supérieure Top</b>	260mm

