

Clé dynamométrique à cliquet réversible série 7000



Réalisation: avec cliquet réversible ; précision $\pm 4\%$ de la valeur sélectionnée

Utilisation: pour serrage vers la droite ; article n° 7005 C avec cliquet par bouton poussoir pour serrage vers la droite et la gauche

Code	Art.No.	□	Nm		lbf. ft.		mm	1
			Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.		
05075393001	7000 A	1/4"	1-25	0,10	1,5-18	0,10	290	1
05075394001	7000 B	3/8"	8-60	1	5-45	1,00	305	1
05075400001	7000 C	1/2"	8-60	1	5-45	1,00	305	1
05075405001	7001 B	3/8"	20-100	1	15-80	1,00	340	1
05075401001	7001 C	1/2"	20-100	1	15-80	1,00	340	1
05075402001	7003 C	1/2"	40-200	2	30-150	2,00	440	1
05075415001 ¹⁾	7005 C	1/2"	60-300	5	45-220	5,00	570	1
05075403001	7006 E	3/4"	80-400	10	60-295	10,00	685	1

¹⁾ Avec cliquet par bouton poussoir pour serrage à droite et à gauche