



Pneumatisk montageværktøj, plastkappe

MK7P op til 4,8 mm binderbredde

MK7P pneumatisk værktøj sætter nye standarder for hurtig montage af bindere i industrielle processer. Stemplet arbejder hurtigere end tilsvarende værktøjer.

Egenskaber og fordele

- Pneumatisk montageværktøj
- Let glasfiberforstærket hus
- For kabelbindere op til 4,8 mm bredde
- For konstant træk og automatisk afklipping
- Uendelig justerbar trækstyrke
- Høj montagehastighed



Pneumatisk værktøj MK7P til montage af plastbindere op til 4,8 mm bredde.



Den brugervenlige hurtigindstilling i detaljer.

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Lufttilførsel | Ingen olie / olieret |
| Lufttryk (min.) | 3 Bar |
| Lufttryk Bar (max.) | 6 Bar |
| Slange indvendig diameter | 4,0 mm |
| Dimensioner l x h x b | Ca. 220 x 170 x 40 mm |



| TYPE | Beskrivelse | Binderbredde max. | Bindertykkelse max. | Vægt | EAN | Bestillingsnr. |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------|----------------|
| MK7P | MK7P | 4,8 | 1,5 | 0,448 kg | 4031026218045 | 110-07100 |
| SP MK3PNSP2 air hose 3 meters | Lufttilførsel | - | - | 0,139 kg | 4031026103365 | 110-30002 |
| SP MK7P replacement blade | Ekstra knive | - | - | 0,01 kg | 4031026219981 | 110-07111 |
| SP lock cap tensioning knob | Dæksel til momentknap | - | - | 0,011 kg | 4031026218533 | 110-07200 |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.