

特点

- 有线引脚到引脚
- 随附锁定硬件
- 公对母
- 工作温度 -55 至 +105°C
- 额定电流 5A
- 更改接头或电缆组件的性别

RS Pro 型分接头适配器、公、9 路、d 型、次级至 包容式 9 路 d - 子

RS 号: 828-274



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 适配器可插入台式电脑或外围设备、设计用于保护接口端口免受插拔电缆造成的磨损。对接转换器是一种电缆适配器、可将公连接器转换为同类型的母连接器或将母连接器转换为同类型的公连接器。通过使用此电缆适配器、您可以轻松、快速地更改性别、或将两根电缆连接在一起。通过更改端口的性别并使用您已有的电缆、意味着您无需购买新电缆、最终将为您节省资金。

[828-274.](#) - d 型适配器、公 9 路 d 型到母 9 路 d 型

[828-268.](#) - d 型子适配器、公 15 路、d 型至母 15 路、d 型

[233-8925](#) - d-sub 适配器公、15 路 d-sub 到母 15 路 d-sub

[828-252](#) - d 型插头适配器、插入式、25 路、d 型至包容式 25 路 d 子模数

一般规格

附件类型	端口 Protector adapter
适合与一起使用	9 路 d - 子连接器
从性别转换	公
转换自类型	9 路 d - 子
转换为性别	母
转换为类型	9 路 d - 子
应用	通信端口、网络端口、计算机视频输出、游戏控制器端口

电气规格

额定电流	5A
------	----

操作环境规格

工作温度

-55 至 105°C

认证

合规性 / 认证

2011/65/eu and 2015/863,

