

Statut commercial: Commercialisé



## Principales

Gamme	PratiKa
Nom du produit	Fiche PratiKa
Fonction produit	Fiche banane
Nom abrégé de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

## Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Connexion rapide
Section de câble	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	8...15 mm
Entrée de câble	Défecteur Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids	0.244 kg
Hauteur	142 mm
Largeur	89 mm
Profondeur	89 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )
Code couleur tension	Rouge
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
Code de comptabilité	Fiche PratiKa

## Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Garantie contractuelle

Période

18 mois