

1,8 m vit VESA-certifierad DisplayPort 1.2-kabel, 4K 60 Hz, 21,6 Gbps, DP-kontakter med lås, DP 1.2 DisplayPort-kabel, DP-monitorsladd, Hane/Hane

Produkt ID: DP12-CABLE-6FTW



Anslut en 4K UHD DisplayPort-bildskärm till en värddator eller MST-hubb med den här VESA-certifierade DisplayPort 1.2-kabeln. Kontaktmarkeringarna möjliggör snabb visuell identifiering och skiljer den här kabeln från andra DP-kablar som ser likadana ut eller saknar märkning. Hitta alltid rätt kabel för att stödja full DP 1.2-funktionalitet.

DisplayPort 1.2-kabeln är VESA-certifierad för garanterad DP 1.2, bakåtkompatibilitet och sömlös drift mellan DisplayPort-aktiverade enheter. Certifierade kablar ger konsekvent och tillförlitlig prestanda i flera olika upplösningar och uppdateringsfrekvenser.

Den här DisplayPort-kabeln har ett flexibelt ytterhölje av TPE som gör att den lätt kan dras runt hörn och bordskanter. Robusta dragavlastningar möjliggör bekväm positionering av kabeln, och förnicklade DP-kontakter med lås fästs säkert för att förhindra oavsiktlig fränkoppling.

Denna DisplayPort-kabel har stöd för alla DP 1.2-funktioner:

- Upplösningar upp till 4K 60 Hz, med hjälp av en kompatibel DP-källa och -skärm
- 21,6 Gbps bandbredd stöder höga uppdateringsfrekvenser, inklusive 1440p 144 Hz och 1080p 240 Hz
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 1.3) för en säker anslutning mellan källa och bildskärm
- Multi-Stream Transport (MST) för kedjekoppling av flera skärmar
- Upp till 8 okomprimerade digitala ljudkanaler
- Stöd för 3D-stereo för 3D-videoformat

- Bakåtkompatibel med tidigare DP-versioner

Denna DP 1.2-kabel är tillverkad med flätad Al-Mylar-skärmning för att minimera EMI för tydlig och konsekvent ljud-/videoutmatning och långvarig samt tillförlitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** DP 1.2-kabeln är utformad för UHD-aktiverade DisplayPort-enheter. Välj rätt DP-kabel med en överblick med prestandamärkningar på kontakterna för snabb och enkel identifiering. Upp till 21,6 Gbps för sömlös 4K 60 Hz-video
- **VESA-CERTIFIERAD:** DP 1.2-kabeln är VESA-certifierad för garanterad prestanda och kompatibilitet, vilket ger tillförlitlig signalkonsistens och smidig videouppspelning på alla DP-skärmar. Bakåtkompatibel med tidigare DP-versioner
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** Förnicklade DP-kontakter med lås passar perfekt och förhindrar oavsiktlig fränkoppling. Mylar-skärm i aluminium för förbättrat EMI-skydd. Slitstark TPE-mantel och dragavlastningar är halogenfria och RoHS-kompatibla
- **ANVÄNDNING:** Idealisk för 4K UHD-skärmar. Upp till 144 Hz uppdateringsfrekvens vid 1440p-upplösning. Lämplig för högpresterande GPU:er och arbetsstationer. Stödjer MST-kedjor med flera skärmar. Anslut en DP-skärm till en 4K-dockningsstation
- **SPECIFIKATIONER:** Vit. 1,8 meter. VESA-certifierad DisplayPort 1.2. Stödjer HBR2/MST/ HDCP 1.3; 4K 60 Hz/1440p 144 Hz/1080p 240 Hz. 21,6 Gbps. 8-kanals ljud. Bakåtkompatibel med DP 1.1. 28 AWG. 7,5 mm YD

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers

Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	VW-1

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	21,6 Gbps
Maximal digital upplösning	4K 60Hz
Audio-specifikationer	DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts, med lås)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts, med lås)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F - 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F - 158°F)
Luftfuktighet	5 % till 85 %

Utseende

Färg	Vit
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabinetttyp	ABS
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Yttre kabeldiameter	0.3 in [7.5 mm]
Produktlängd	6.1 ft [1.9 m]
Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	4.2 oz [119.0 g]

Förpackning

Paketets längd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets bredd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets höjd	0.4 in [1.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.3 oz [150.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1,8 m DisplayPort-kabel - Vit
-----------------	-----------------------------------

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.