


DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 69 181 2550
规格	DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT
浩亨电子目录	https://harting.com/09691812550

标识

类别	插针
系列	D-Sub
标识	Mixed
插针类型	焊接针
插针端子介绍	直式

版本

接线方式	焊接接线
接线方式	焊接接线
公母类型	母头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	0.25 ... 0.5 mm ²
导体截面积	AWG 24 ... AWG 20
额定电流	≤10 A
额定电压	≤3,000 V >1,000 V
接触电阻	≤3 mΩ
剥线长度	1.5 mm
极限温度	-55 ... +125 °C
插入力	≤5 N
拔出力	≈2.5 N



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

性能等级	AU 50 1
插拔次数	≥500
测试电压U _{r.m.s.}	4 kV @ 50 Hz

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀金
层厚度	≥1.27 µm
层厚度	≥50 µinch
材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
材料 (锁扣)	PI
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	20
净重	0.9 g
原产国	捷克
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140096646
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触