

CARACTERISTIQUES

- Doté d'une poignée ergonomique triangulaire
- La poignée en plastique est 100 % résistante aux chocs.
- Avec un élément chauffant nichrome intégré de haute qualité
- Le fer à souder est doté d'un corps en acier inoxydable Sans couture
- Des pannes à souder de remplacement sont disponibles

Fer à souder électrique de RS Pro, 230 V, 40

RS code commande : 772-4756



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ce fer à souder électrique de la marque de confiance RS Pro a été conçu pour les applications générales qui exigent une chaleur fiable et constante. Se branchant sur le secteur, et avec une panne en acier inoxydable, le fer à souder est adapté à presque tous les environnements de travail.

Caractéristiques

Type d'alimentation	Electrique
Type	Fer à souder
Type de prise	Type F - fiche mâle Schuko
Série	KD-40
Applications	Ingénieurs, électriciens, métallurgistes, bijoutiers, inventeurs domestiques

Spécifications

Puissance	40W
Tension d'entrée	230V

Spécifications mécaniques

Taille de la pointe	5mm
---------------------	-----

Spécifications de l'environnement de

Température de panne à souder	470 °C
-------------------------------	--------

Homologations

Conformité/certifications	CE
---------------------------	----



Model	Power	Tip Size (Ø mm)	Tip Temp (°C)
KD-15	15W	3.5	320
KD-25	25W	4	380
KD-30	30W	4	430
KD-40	40W	5	470
KD-60	60W	6	500
KD-80	80W	7	530
KD-100	100W	8	560