

## HALOLINE ECO 80 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

### Productvoordelen

- Brilljante ECO-accentverlichting
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenlampen
- Aanzienlijk lagere CO<sub>2</sub> emissies
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R<sub>a</sub>: 100



## Technische data

### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	80.00 W
Nominale spanning	230 V
Constructievermogen	80.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	100 W
Arbeidsfactor $\lambda$	1.00

### Fotometrische data

Nominale lichtstroom	1400 lm
Kleurtemperatuur	2950 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm White
Lichtstroom	1400 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

### Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

### Afmetingen



Diameter	12.0 mm
Totale lengte	74.9 mm
Lengte	80.3 mm
Buitenkolf	T12

### Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
--------------------------	--------

## Productdatasheet

Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Aanvullende product data

Lampvoet	R7s
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Voetnoot voor product	Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357/Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist

### Vermogen

Snelle zekering	2.0 A
Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja

### Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse	D
Energy consumption	80 kWh/1000h


### Land-specifieke indelingen

ILCOS	HDG-80-230-R7s-74,9
Bestelcode	64690 ECO 80W 2

### Lichtverdeling

---

# Productdatasheet



---

## Stralingsverdeling

---

### Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321327758	HALOLINE ECO 80 W 230 V R7S	Verzenddoos 20	92 mm x 77 mm x 112 mm	0.79 dm <sup>3</sup>	209.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

### Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.