

CARATTERISTICHE

- Lo spessore in acciaio inox Precision Brand è un prodotto completo, laminato a freddo, in carbonio 1008-1010
- Durezza Rockwell:
Spessore < 0,69" RB90 min. Spessore > 0,70" RB84 min.
- Conforme a AISI-1008/AISI/1010

Kit di spessori RS Pro, acciaio - verde

Codice RS: 518-867



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Serie RS Pro di spessori in acciaio disponibili in varie dimensioni per soddisfare tutte le esigenze. Questi spessori in acciaio hanno il tipo di materiale, la dimensione, lo spessore e un numero di lotto di tracciatura stampato direttamente sulla superficie per un'identificazione rapida e pratica.

Questa gamma di spessori in acciaio include le seguenti misure:

- [519-034](#) - 100in x 6in x 0,025 mm
- [518-756](#) - 100in x 6in x 0,203 mm
- [518-750](#) - 100in x 6in x 0,254 mm
- [518-902](#) - 100in x 6in x 0,787 mm
- [518-891](#) - Kit di spessori, acciaio, 12 pezzi da 0,001" a 0,015"
- [518-918](#) - 2,5 m x 150mm x 0,1 mm
- [518-879](#) - 2,5 m x 150 mm x 0,2 mm
- [518-841](#) - 2,5 m x 150 mm x 0,25 mm
- [518-863](#) - 2,5 m x 150 mm x 0,5 mm
- [518-867](#) - Kit di spessori, acciaio, 10 pezzi da 0,05 mm a 0,80 mm

Specifiche generali

Materiali	Acciaio
Numero di fogli	10
Colore	Verde
Applicazioni	Regolazioni e allineamenti precisi in macchinari, utensili e stampi, riparazione e manutenzione di macchine, montaggio di pompe motore e altri macchinari, lavori di prototipazione, forniscono una superficie piana, per riempire gli spazi, ridurre il gioco tra due oggetti, lo spessore in acciaio inox è ideale per la realizzazione di clip a molla, fermi e rondelle

Specifiche meccaniche

Spessore	0.05 → 0.8mm
Lunghezza	300mm
Larghezza	150mm
Durezza Rockwell	Spessore < 0,069" RB90 min.: Spessore > 0,070" RB84 min.
Massima resistenza alla trazione	185000psi.min
Peso	0.092kg

Omologazioni

Conformità/certificazioni	CE / UR / CUR
----------------------------------	---------------



RS Code	Thickness	Size
	Steel Shim Metric	Width x Length
518-895	0.05mm	150mm x 2.5m
518-918	0.10mm	150mm x 2.5m
518-908	0.15mm	150mm x 2.5m
518-879	0.20mm	150mm x 2.5m
518-841	0.25mm	150mm x 2.5m
518-845	0.30mm	150mm x 2.5m
518-835	0.40mm	150mm x 2.5m
518-863	0.50mm	150mm x 2.5m
519-103	0.65mm	150mm x 2.5m
519-135	0.80mm	150mm x 2.5m
	Steel Shim Inch	Width x Length
519-034	0.001"	6" X 100"
Not Stocked	0.0015"	6" X 100"
519-131	0.002"	6" X 100"
519-078	0.003"	6" X 100"
Not Stocked	0.004"	6" X 100"
518-930	0.005"	6" X 100"
Not Stocked	0.006"	6" X 100"
Not Stocked	0.007"	6" X 100"
518-756	0.008"	6" X 100"
518-750	0.010"	6" X 100"
518-813	0.012"	6" X 100"
518-740	0.015"	6" X 100"
518-744	0.020"	6" X 100"
518-823	0.025"	6" X 100"
518-902	0.031"	6" X 100"
518-867	Steel Assortment Pack Metric: Sheets 150mm x 300mm	10 piece 0.05mm to 0.80mm
518-891	Steel Assortment Pack Inch: 6" x 12"	12 piece 0.001" to 0.015"